

# FLYTEMÅL

## på Ardex avrettingsmasser

Alle mål er foretatt på ARDEX flytemål-plate med bruk av ARDEX flyte-ring, og måles etter 30 sekunders utflyt.

	Vannmengde/ liter	Flytemål/cm	Pumpeinnstilling vannmåleglass
<b>K 14</b>	5,75	45,0	ca. 345 l/h
<b>K 15</b>	6,25	47,0	ca. 375 l/h
<b>K 39</b>	6,25	43,0	ca. 375 l/h
<b>K 55</b>	6,50	45,0	ca. 390 l/h
<b>K 70</b>	5,10	37,0	ca. 305 l/h
<b>K 75</b>	4,00	35,0	ca. 240 l/h
<b>K 80</b>	5,00	39,0	ca. 300 l/h
<b>K 2000</b>	5,00	42,0	ca. 300 l/h
<b>K 2000 F</b>	5,00	42,0	ca. 300 l/h
<b>K 301</b>	5,00	35,0	ca. 300 l/h
<b>K 301 MIX</b>	4,60	32,0	ca. 280 l/h
<b>K 22 F</b>	5,75	47,0	ca. 345 l/h

Oppgitte verdier under "Pumpeinnstilling vannmåleglass" i tabellen over, er ment som et utgangspunkt for å bestemme riktig vannmengde. Kontroll av flytemål skal utføres for korrekt innstilling av pumpe. Det anbefales alltid å foreta jevnlig kontroll av flytemål under hele pumpingen.

