

FLYTEMÅL

på Ardex avrettingsmasser

Alle mål er foretatt på ARDEX flytemål-plate med bruk av ARDEX flyte-ring, og måles etter 30 sekunders utflyt.

	Vannmengde/ sekk	Flytemål/cm	Pumpeinnstilling vannmåleglass
K 15	6,25/25	47,0	ca. 375 l/h
K 39	6,25/25	46,0	ca. 375 l/h
K 40	5,00/20	47,0	ca. 375 l/h
K 70 NEW	3,60/20	39,0	ca. 305 l/h
K 75	4,00/25	35,0	ca. 240 l/h
K 80	5,00/25	39,0	ca. 300 l/h
K 2000	4,00/20	42,0	ca. 300 l/h
K 2000 F	4,00/20	42,0	ca. 300 l/h
K 301	5,00/25	35,0	ca. 300 l/h
K 301 MIX	4,60/25	32,0	ca. 280 l/h
K 22 F	5,75/25	47,0	ca. 345 l/h

Oppgitte verdier under "Pumpeinnstilling vannmåleglass" i tabellen over, er ment som et utgangspunkt for å bestemme riktig vannmengde. Kontroll av flytemål skal utføres for korrekt innstilling av pumpe. Det anbefales alltid å foreta jevnlig kontroll av flytemål under hele pumpingen.

